

安裝使用說明：

此VF系列斜頂滑座由座套、引導杆、滑塊基座、引導閘四大部組成；

此斜頂滑座可以在5°C到30°C的範圍之間使用；

使用杯頭螺絲將座套安裝到動模底閘上，引導閘固定到支承閘上，注意保證滑塊基座在頂針閘上有效滑動行程，避免與頂針閘干涉；

脫模距離L可以通過計算公式： $L = S \times \tan A$ 計算獲得，其中S為頂針閘頂出行程，A為安裝角度，也可以使用CAD軟件模擬計算獲得。

安裝示意图：




图1:合模状态




图2:顶出状态